

Sprawdziany trzpieniowe graniczne A-ZC 6-13, Ø wymiaru nomin.: 18 mm**Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 484020 18 |
| GTIN | 4045197211392 |
| Klasa artykułu | 48B |

Opis**Wykonanie:**

Strony przechodnie tych sprawdzianów roboczych są wykonane z **naddatkiem na ścieranie** wg DIN 7164.

Trzpienie pomiarowe z wysokiej jakości stali na sprawdziany, hartowane, odpuszczane, szlifowane i docierane.

Sprawdziany tłoczkowe graniczne do **położeń pół tolerancji ISO A – ZC** w **podstawowych stopniach tolerancji 6 – 13**. W zamówieniu należy podać Ø nominalną, położenie pola tolerancji oraz podstawowy stopień tolerancji lub klasę tolerancji np nr 484020 rozm. **10F10**.

Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164**.

wskazówka:

- **inne wielkości pośrednie na zapytanie ofertowe lub można je po prostu zamówić pod adresem www.hoffmann-goup.com, np. nr 484000, wielk. 82.**
- **Sprawdziany inspekcyjne (bez naddatku na ścieranie) patrz nr 484027; 484028.**
- **Sprawdziany z wymiarem pośrednim, wszystkie Ø z tolerancją liczbową patrz nr 484025; 484026.**
- **W zamówieniu należy podać żądaną tolerancję. W zamówieniu podać położenie pola tolerancji (A – ZC) oraz tolerancję podstawową (6 – 13), np. nr 484020 10F10.**

Kalibracja: M2

Opis techniczny

| | |
|------------------|-------|
| Ø wymiaru nomin. | 18 mm |
| pole tolerancji | A |
| pole tolerancji | G |
| pole tolerancji | H |

| | |
|-----------------|-------------------|
| pole tolerancji | J |
| pole tolerancji | K |
| pole tolerancji | M |
| pole tolerancji | N |
| pole tolerancji | P |
| pole tolerancji | R |
| pole tolerancji | S |
| pole tolerancji | B |
| pole tolerancji | T |
| pole tolerancji | U |
| pole tolerancji | V |
| pole tolerancji | X |
| pole tolerancji | Y |
| pole tolerancji | Z |
| pole tolerancji | ZA |
| pole tolerancji | ZB |
| pole tolerancji | ZC |
| pole tolerancji | C |
| pole tolerancji | D |
| pole tolerancji | E |
| pole tolerancji | F |
| pole tolerancji | JS |
| pole tolerancji | FG |
| pole tolerancji | EF |
| pole tolerancji | CD |
| norma | DIN 7164 |
| norma | DIN 2245-1 |
| norma | DIN EN ISO 1938-1 |
| jakość | 7 |

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| jakość | 11 |
| jakość | 12 |
| jakość | 8 |
| jakość | 9 |
| jakość | 13 |
| jakość | 6 |
| jakość | 10 |
| Kalibracja | M2 |
| Rodzaj produktu | Sprawdziany tłoczkowe graniczne |

Usługi

| | |
|---|-----------|
| Kalibracja sprawdzianów tłoczkowych granicznych Ø maks. 20 mm | 018400 20 |
| Znakowanie opis laserowy Typ | 018940 |
| Kalibracja DAkkS Wymiar pośredni maksymalna Ø 60 mm | 019620 60 |