

## Sprawdziany tłoczkowe graniczne H7, Ø wymiaru nomin.: 100 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	484000 100
GTIN	4045197211224
Klasa artykułu	48B

### Opis

#### Wykonanie:

Strony przechodnie tych sprawdzianów roboczych są wykonane z **naddatkiem na ścieranie** wg DIN 7164.

trzępienie pomiarowe z wysokiej jakości stali na sprawdziany, hartowane, odpuszczane, szlifowane i docierane.

Sprawdziany tłoczkowe graniczne o tolerancji H7.

#### Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### wskazówka:

- **inne wielkości pośrednie na zapytanie ofertowe lub można je po prostu zamówić pod adresem [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com), np. nr 484000, wielk. 82.**
- **Sprawdziany inspekcyjne (bez naddatku na ścieranie) patrz nr 484027; 484028.**
- **Sprawdziany z wymiarem pośrednim, wszystkie Ø z tolerancją liczbową patrz nr 484025; 484026.**

Kalibracja: M2

### Opis techniczny

Ø wymiaru nomin.	100 mm
norma	DIN 7150-2
norma	DIN 7164
Kalibracja	M2
Rodzaj produktu	Sprawdziany tłoczkowe graniczne

### Usługi

Kalibracja sprawdzianów tłoczkowych granicznych  $\varnothing$   
maks. 200 mm

018400 200

Znakowanie opis laserowy Typ

018940

Kalibracja DAkkS Wymiar pośredni maksymalna  $\varnothing$  200  
mm

019620 200