

Garant**Trzpienie polerskie filcowe, Ø chwytu 6 mm, Typ: 167****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	552200 167
GTIN	4045197240040
Klasa artykułu	51E

Opis**Wykonanie:**

Bardzo trwałe filcowe trzpienie polerskie, wykonane **ze średnio twardego filcu o szczególnie stabilnym kształcie.**

Zastosowanie:

Do polerowania wstępnego i na wysoki połysk wstępnie oszlifowanych powierzchni wymagających dokładnego kształtu geometrycznego.

wskazówka:

Filcowe trzpienie muszą być używane w połączeniu z **pastami polerskimi i szlifierskimi** takimi jak nr 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Zalecana prędkość obwodowa 5 –10 m/s.

stopień twardości: średnie

Ø główki: 10 mm

długość główki: 15 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

Ø główki	10 mm
Ø chwytu	6 mm

długość główki	15 mm
stopień twardości	średnie
zalecana prędkość obwodowa	5 - 10 m/s
Rodzaj produktu	Trzpień polerski