


**Korpusy kapturków ściernych, Ø główki, długość główki: 1626G****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	553100 1626G
GTIN	4045197330550
Klasa artykułu	51E

Opis**Wykonanie:**

Kapturki bez szwów, nasadzone na gumowy korpus, pewnie trzymane przez działanie siły odśrodkowej przy pracującej maszynie. **Kapturki można szybko i łatwo wymieniać** (nakręcanie i wykręcanie wzdłuż szczelin).

Szczelinowy, elastyczny walec gumowy ze stalowym trzpieniem.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do prac wykończeniowych w trudno dostępnych miejscach przy produkcji narzędzi.

Pasuje do :

Kapturki ścierne nr 553035–553056.

Ø chwytu: 6 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 30000 min⁻¹

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	30000 min ⁻¹
długość główki	26 mm
Ø główki	16 mm
Ø chwytu	6 mm

