

**Garant**
**Pilniki obrotowe Z FINE – bardzo drobne, HM, Typ: F1225**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	540440 F1225
GTIN	4045197679895
Klasa artykułu	51D

**Opis**
**Wykonanie:**

Ø chwytu 6 mm.

Frezy trzpieniowe **GARANT** produkowane są z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych o dużej ciągliwości i bardzo dużej stabilności ostrzy, wyłącznie na najnowocześniejszych obrabiarkach CNC. Chwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy chwytu. W innym przypadku frezy wykonane całkowicie z HM. **Kształt - łukowy łagodny (RBF).**

**Zastosowanie:**

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: łukowy łagodny

Ø główki: 12 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 25 mm

długość całkowita: 65 mm

Ø chwytu: 6 mm

**Opis techniczny**

długość główki L <sub>1</sub>	25 mm
Kształt	F1225
długość całkowita	65 mm
Stopień wielkości uzębienia	bardzo drobny
oznaczenie uzębienia	Z FINE

opis kształtu	łukowy łagodny
Ø główki	12 mm
Ø chwytu	6 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe