

**Garant****Frezy do fazowania GARANT Softcut® HSI, chwyt Weldon, Ø D / liczba ostrzy Z: 25/5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	214911 25/5
GTIN	4045197853936
Klasa artykułu	210

**Opis****Wykonanie:**

Bardzo wydajne narzędzie do fazowania w ruchu do przodu i wstecz.

**wskazówka:**

$D_{maks}$  przy zastosowaniu płytek skrawających o  $r = 0,4$  mm.

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT **211750, wielk. 2,2** z grotem nr**674252, wielk. 8IP**.

**Opis techniczny**

długość całkowita $L_{ges}$	130 mm
śruby mocujące	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Ø chwytu $D_s$ h6	25 mm
Liczba ostrzy Z	5
pasująca wymienna płytka skrawająca	SO.T 0836..
Ø D	25 mm
Długość wysięgu $L_1$	45 mm
maksymalna Ø sfazowania $D_{maks.}$	35,1 mm
Seria	Softcut®
wykonanie chwytu	chwyt Weldon

Kąt sfazowania w ruchu powrotnym	45 stopni
Kąt ustawienia κ	45 stopni
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frez do fazowania

## Aksesoria

zestaw śrub do płytek skrawających10 -elem.	219863
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 2,2 Nm	211750 2,2
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP