

Pierścień nastawczy z wymiarem pośrednim, typ: I



Dane zamówienia

Numer katalogowy	484035 I
GTIN	4045197212498
Klasa artykułu	48B

Opis

Wykonanie:

Pierścienie nastawcze (pierścienie kontrolne) z wysokiej jakości stali na sprawdziany hartowane, odpuszczane, szlifowane i docierane. **Pierścienie nastawcze są opisane wymiarem rzeczywistym**. Tolerancja wykonawcza otworu JS4.

Norma:

Nach **DIN 2250 C**.

wskazówka:

Należy podawać dokładny wymiar \varnothing nom.

Sprawdziany pierścieniowe o wymiarach pośrednich są tylko pierścieniami nastawczymi z **wymiarami ułamkowymi!**

Całkowite (parzyste) \varnothing zob. nr 484030 albo na zamówienie.

Przykład zamówienia \varnothing 10,002: nr 484035 B 10,002.

Pierścienie nastawcze ceramiczne o wymiarze całkowitym w milimetrach na zamówienie.

Nie możemy dostarczać pierścieni o wymiarach ułamkowych.

Kalibracja: M3

zakres wyboru wymiaru nominalnego: 60,001 – 69,999 mm

Opis techniczny

zakres wyboru wymiaru nominalnego	60,001 – 69,999 mm
norma	DIN 2250 C
tolerancja wykonania otworu	JS4
materiał	Stal na sprawdziany
Kalibracja	M3
Rodzaj produktu	Pierścień nastawczy

Usługi

Kalibracja pierścieni nastawczych Ø maks. 100 mm	018430 100
Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja DAkKS Pierścień nastawczy maksymalna Ø 200 mm	019660 200