

Garant**Pilniki obrotowe Z FINE – bardzo drobne, HM, Typ: C1020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	540440 C1020
GTIN	4045197679932
Klasa artykułu	51D

Opis**Wykonanie:**

Ø chwytu 6 mm.

Frezy trzpieniowe **GARANT** produkowane są z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych o dużej ciągliwości i bardzo dużej stabilności ostrzy, wyłącznie na najnowocześniejszych obrabiarkach CNC. Chwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy chwytu. W innym przypadku frezy wykonane całkowicie z HM. **Kształt walcowy zaokrąglony (WRC).**

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: walc. okr.

Ø główki: 10 mm

długość główki L₁: 20 mm

długość całkowita: 60 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

Kształt	C1020
długość główki L ₁	20 mm
oznaczenie uzębienia	Z FINE
Stopień wielkości uzębienia	bardzo drobny
Ø główki	10 mm

opis kształtu	walc. okr.
długość całkowita	60 mm
Ø chwytu	6 mm
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe