

## Pierścień nastawczy z wymiarem pośrednim, typ: K



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	484035 K
GTIN	4045197212511
Klasa artykułu	48B

### Opis

#### Wykonanie:

**Pierścienie nastawcze** (pierścienie kontrolne) z wysokiej jakości stali na sprawdziany hartowane, odpuszczane, szlifowane i docierane. **Pierścienie nastawcze są opisane wymiarem rzeczywistym**. Tolerancja wykonawcza otworu JS4.

#### Norma:

Nach **DIN 2250 C**.

#### wskazówka:

Należy podawać dokładny wymiar  $\varnothing$  nom.

Sprawdziany pierścieniowe o wymiarach pośrednich są tylko pierścieniami nastawczymi z **wymiarami ułamkowymi!**

Całkowite (parzyste)  $\varnothing$  zob. nr 484030 albo na zamówienie.

**Przykład zamówienia  $\varnothing$  10,002:** nr 484035 B 10,002.

**Pierścienie nastawcze ceramiczne o wymiarze całkowitym w milimetrach** na zamówienie.

Nie możemy dostarczać pierścieni o wymiarach ułamkowych.

Kalibracja: M3

zakres wyboru wymiaru nominalnego: 80,001 – 89,999 mm

### Opis techniczny

zakres wyboru wymiaru nominalnego	80,001 – 89,999 mm
norma	DIN 2250 C
tolerancja wykonania otworu	JS4
materiał	Stal na sprawdziany
Kalibracja	M3
Rodzaj produktu	Pierścień nastawczy

## Usługi

Kalibracja pierścieni nastawczych Ø maks. 100 mm	018430 100
Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja DAkKS Pierścień nastawczy maksymalna Ø 200 mm	019660 200