

Garant**Pilniki obrotowe Z1 – bardzo zgrubne, HM, Typ: AS0820****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	540600 AS0820
GTIN	4045197155740
Klasa artykułu	51D

Opis**Wykonanie:**

Ø chwytu 6 mm.

frezy trzpieniowe **GARANT** z wysoko wydajnych gatunków węglików spiekanych HM o wysokim udarze i stabilnych krawędziach skrawających, produkowane są na obrabiarkach CNC. Uchwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy uchwyty. W innym przypadku frezy wykonane w pełni z HM. **Kształt walcowy (ZYAS), z uzębieniem czołowym.**

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: walec z uzębieniem czołowym

Ø główki: 8 mm

długość główki L₁: 20 mm

długość całkowita: 60 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

Kształt	AS0820
opis kształtu	walec z uzębieniem czołowym
Stopień wielkości uzębienia	zgrubny
długość główki L ₁	20 mm
Ø główki	8 mm

oznaczenie uzębienia	Z1
długość całkowita	60 mm
Ø chwytu	6 mm
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe