

Garant**Wiertła kręte z HSS/E, TiAlN, Ø DC h8: 6,3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	114580 6,3
GTIN	4045197855459
Klasa artykułu	11B

Opis**Wykonanie:**

wysoce wydajne wiertło. Precyzyjne otwory dzięki zoptymalizowanemu zaostreniu. Specjalny kształt rowków wiórowych zapewnia redukcję sił skrawania.

Zalecenie:**Maksymalna głębokość wiercenia:**

Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia 1,5× Ø nominalna.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 338

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 130 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L₂: 53,6 mm

Długość rowków wiórowych L_c: 63 mm

długość całkowita L: 101 mm

Ø chwytu D_s: 6,3 mm

posuw f w stali INOX > 900 N/mm²: 0,05 mm/obr,

Opis techniczny

posuw f w stali INOX > 900 N/mm ²	0,05 mm/obr,
Ø nom. D _c	6,3 mm
Liczba ostrzy Z	2
Tolerancja Ø nominalnej	h8
Ø chwytu D _s	6,3 mm
długość całkowita L	101 mm

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L ₂	53,6 mm
Długość rowków wiórowych L _c	63 mm
norma	DIN 338
kąt wierzchołkowy	130 stopni
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	HSS E
Kąt linii śrubowej	35 stopni
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

Akcesoria

Zestawy wiertel krętych HSS/E nr 114580, w kasecie Typ 6-10

115450 6-10