

HOLEX®

**Tulejki z materiału ściernego (ZA) ziarno 80 średnie, Ø tulei x szerokość tulei:
45X30 mm**



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 553780 45X30 |
| GTIN | 4045197240538 |
| Klasa artykułu | 52E |

Opis

Wykonanie:

Tulejka z materiału ściernego przytrzymywana jest przez walec gumowy rozszerzający się przy wysokich obrotach. Tulejka może być wykorzystana na całej swej szerokości, nie zsuwa się i łatwo się wymienia (przez przesuwanie wzdłuż rowków). Kompatybilna tylko z systemami nośnymi tulejek z materiału ściernego.

Wytrzymałe na rozrywanie, wiązanie z żywic syntetycznych o dużej wytrzymałości i dobrej przyczepności ziarna; nie nadają się do użytku ze środkami chłodząco-smarującymi.

Korund cyrkonowy (ZA).

Zastosowanie:

Tulejki z materiału ściernego stosowane są do szlifowania powierzchni wymagających mocniejszego nacisku - również na krawędziach.

Pasuje do :

Trzpieni tulejek z materiału ściernego nr 553600.
oznaczenie ziarnistości: ZA

Opis techniczny

| | |
|-------------|-------|
| ziarnistość | 80 |
| Ø tulei | 45 mm |

| | |
|-------------------------|------------------|
| szerokość tulei | 30 mm |
| ziarnistość | średni |
| Materiały ściernie | korund cyrkonowy |
| oznaczenie ziarnistości | ZA |
| kształt tulei | walcowy |

Akcesoria

| | |
|---|--------------|
| Trzpienie tulejek z materiału ściernego, rowkowane, chwyt o \varnothing 6 mm \varnothing główki x długość główki 45X30 mm | 553600 45X30 |
|---|--------------|