

Sprawdziany trzpieniowe graniczne chromowane na twardo H7, Ø wymiaru nomin.: 5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	484040 5
GTIN	2050001674944
Klasa artykułu	48B

Opis

Wykonanie:

Strony przechodnie tych sprawdzianów roboczych są wykonane z **naddatkiem na ścieranie** wg DIN 7164.

powierzchnie pomiarowe strony przechodniej pokryte chromem twardym.
Zapewnia to 8-krotnie większą trwałość.

Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

wskazówka:

- **inne wielkości pośrednie na zapytanie ofertowe lub można je po prostu zamówić pod adresem www.hoffmann-goup.com, np. nr 484000, wielk. 82.**

Kalibracja: M2

Opis techniczny

Ø wymiaru nomin.	5 mm
norma	DIN 7150-2
norma	DIN 7164
pole tolerancji	H
jakość	7
Kalibracja	M2

Usługi

Kalibracja sprawdzianów tłoczkowych granicznych Ø maks. 20 mm	018400 20
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Wymiar pośredni maksymalna Ø 60 mm	019620 60