

HOLEX®

Tulejki z materiału ściernego (ZA) ziarno 36 zgrubne, Ø tulei x szerokość tulei: 30X30 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 553760 30X30 |
| GTIN | 4045197240484 |
| Klasa artykułu | 52E |

Opis

Wykonanie:

Tulejka z materiału ściernego przytrzymywana jest przez walec gumowy rozszerzający się przy wysokich obrotach. Tulejka może być wykorzystana na całej swej szerokości, nie zsuwa się i łatwo się wymienia (przez przesuwanie wzdłuż rowków). Kompatybilna tylko z systemami trzpieni tulejek z materiału ściernego.

Wytrzymałe na rozrywanie, wiązanie z żywic syntetycznych o dużej wytrzymałości i dobrej przyczepności ziarna; nie nadają się do użytku ze środkami chłodząco-smarującymi.

Korund cyrkonowy (ZA).

Zastosowanie:

Tulejki z materiału ściernego stosowane są do szlifowania powierzchni wymagających mocniejszego nacisku - również na krawędziach.

Pasuje do :

Trzpieni tulejek z materiału ściernego nr 553600.
oznaczenie ziarnistości: ZA

Opis techniczny

| | |
|-----------------|-------|
| szerokość tulei | 30 mm |
| Ø tulei | 30 mm |

| | |
|-------------------------|------------------|
| ziarnistość | 36 |
| ziarnistość | zgrubne |
| Materiały ściernie | korund cyrkonowy |
| oznaczenie ziarnistości | ZA |
| kształt tulei | walcowy |

Akcesoria

| | |
|---|--------------|
| Trzpienie tulejek z materiału ściernego, rowkowane, chwyt o \varnothing 6 mm \varnothing główki x długość główki 30X30 mm | 553600 30X30 |
|---|--------------|