



Tulejki z materiału ściernego (ZA) ziarno 80 zgrubne, Ø tulei x szerokość tulei: 45X30 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	553790 45X30
GTIN	4027497456208
Klasa artykułu	53L

Opis

Wykonanie:

Tulejka z materiału ściernego przytrzymywana jest przez walec gumowy rozszerzający się przy wysokich obrotach. Tulejka może być wykorzystana na całej swej szerokości, nie zsuwa się i łatwo się wymienia (przez przesuwanie wzdłuż rowków). Kompatybilna tylko z systemami trzpieni tulejek z materiału ściernego.

Wytrzymałe na rozrywanie, wiązanie z żywic syntetycznych o dużej wytrzymałości i dobrej przyczepności ziarna; nie nadają się do użytku ze środkami chłodząco-smarującymi.

Ziarno ceramiczne (CER)

Zastosowanie:

Tulejki z materiału ściernego stosowane są do szlifowania powierzchni wymagających mocniejszego nacisku - również na krawędziach.

Pasuje do :

Trzpieni tulejek z materiału ściernego nr 553600.
oznaczenie ziarnistości: ceramiczne,

Opis techniczny

ziarnistość	40
-------------	----

szerokość tulei	30 mm
Ø tulei	45 mm
ziarnistość	zgrubne
Materiały ściernie	ziarno ceramiczne
oznaczenie ziarnistości	ceramiczne,
kształt tulei	walcowy

Akcesoria

Trzpienie tulejek z materiału ściernego, rowkowane, chwyt o Ø 6 mm Ø główki x długość główki 45X30 mm	553600 45X30
---	--------------