

**Pierścień nastawczy DIN 2250 C, Ø wymiaru nomin.: 200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	484030 200
GTIN	2050001769688
Klasa artykułu	48B

**Opis****Wykonanie:**

**Pierścienie nastawcze** (pierścienie kontrolne) z wysokiej jakości stali na sprawdziany hartowane, odpuszczane, szlifowane i docierane. **Pierścienie nastawcze są opisane wymiarem rzeczywistym**. Tolerancja wykonawcza otworu JS4.

**Zastosowanie:**

Do zastosowań ogólnych np. ustawiania i kontroli przyrządów pomiarowych.

**Norma:**

Nach **DIN 2250 C**.

**wskazówka:**

Inne wielkości pośrednie na zapytanie ofertowe lub można je po prostu zamówić pod adresem [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com), np. nr 484030, wielk. 82.

Kalibracja: M3

**Opis techniczny**

Ø wymiaru nomin.	200 mm
norma	DIN 2250 C
tolerancja wykonania otworu	JS4

materiał	Stal na sprawdziany
Kalibracja	M3

**Usługi**

Kalibracja pierścieni nastawczych Ø maks. 500 mm	018430 500
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Pierścień nastawczy maksymalna Ø 200 mm	019660 200