

Garant**Okrawacze VHM 90°, bez powłoki, Ø h6 DC: 6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	208095 6
GTIN	4045197858580
Klasa artykułu	11X

Opis**Wykonanie:**

ze specjalnym kątem pochylenia linii śrubowej, miękko skrawające.

tolerancja: **wymiar S = ±0,1 mm.**

Zastosowanie:

Nadają się doskonale do fazowania i okrawania
krawędzi detali oraz do frezowania obrysu.

Liczba zębów Z: 4

chwyt: DIN 6535 HA z h6

Frezowanie fazek: 45 stopni

Liczba zębów Z: 4

długość ostrzy L_c : 4,2 mm

wymiar S: 4,2 mm

długość całkowita L: 57 mm

Ø chwytu D_s : 6 mm

posuw f_z w stali < 900 N/mm²: 0,03 mm

Opis techniczny

chwyt	DIN 6535 HA z h6
długość całkowita L	57 mm
Ø chwytu D_s	6 mm
Liczba zębów Z	4
Ø ostrzy D_c	6 mm
długość ostrzy L_c	4,2 mm

posuw f_z w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
wymiar S	4,2 mm
współczynnik korekcyjny f_z	1,25
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, \text{maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	4,2 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, \text{maks.}}$ przy obcinaniu	4,2 mm
Frezowanie fazek	45 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Tolerancja \varnothing nominalnej	h6
kierunek dosuwu	poziome i ukośne
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	90 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe

Usługi

Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB	129100 HB
--	-----------