

HOLEX®

**Tulejki z materiału ściernego (ZA) ziarno 80 średnie, Ø tulei x szerokość tulei:
15X30 mm**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	553780 15X30
GTIN	4045197287441
Klasa artykułu	52E

Opis

Wykonanie:

Tulejka z materiału ściernego przytrzymywana jest przez walec gumowy rozszerzający się przy wysokich obrotach. Tulejka może być wykorzystana na całej swej szerokości, nie zsuwa się i łatwo się wymienia (przez przesuwanie wzdłuż rowków). Kompatybilna tylko z systemami nośnymi tulejek z materiału ściernego.

Wytrzymałe na rozrywanie, wiązanie z żywic syntetycznych o dużej wytrzymałości i dobrej przyczepności ziarna; nie nadają się do użytku ze środkami chłodząco-smarującymi.

Korund cyrkonowy (ZA).

Zastosowanie:

Tulejki z materiału ściernego stosowane są do szlifowania powierzchni wymagających mocniejszego nacisku - również na krawędziach.

Pasuje do :

Trzpieni tulejek z materiału ściernego nr 553600.
oznaczenie ziarnistości: ZA

Opis techniczny

szerokość tulei	30 mm
Ø tulei	15 mm

ziarnistość	80
ziarnistość	średni
Materiały ściernie	korund cyrkonowy
oznaczenie ziarnistości	ZA
kształt tulei	walcowy

Akcesoria

Trzpienie tulejek z materiału ściernego, rowkowane, chwyt o \varnothing 6 mm \varnothing główki x długość główki 15X30 mm	553600 15X30
---	--------------