

**HOLEX®**

**Tulejki z materiału ściernego (ZA) ziarno 80 średnie, Ø tulei x szerokość tulei:  
22X20 mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	553780 22X20
GTIN	4045197240514
Klasa artykułu	52E

## Opis

### Wykonanie:

**Tulejka z materiału ściernego przytrzymywana jest przez walec gumowy rozszerzający się przy wysokich obrotach.** Tulejka może być wykorzystana na całej swej szerokości, nie zsuwa się i łatwo się wymienia (przez przesuwanie wzdłuż rowków). Kompatybilna tylko z systemami nośnymi tulejek z materiału ściernego.

Wytrzymałe na rozrywanie, wiązanie z żywic syntetycznych o dużej wytrzymałości i dobrej przyczepności ziarna; nie nadają się do użytku ze środkami chłodząco-smarującymi.

### **Korund cyrkonowy (ZA).**

### Zastosowanie:

Tulejki z materiału ściernego stosowane są do szlifowania powierzchni wymagających mocniejszego nacisku - również na krawędziach.

### **Pasuje do :**

Trzpieni tulejek z materiału ściernego nr 553600.  
oznaczenie ziarnistości: ZA

## Opis techniczny

Ø tulei	22 mm
szerokość tulei	20 mm

ziarnistość	80
ziarnistość	średni
Materiały ściernie	korund cyrkonowy
oznaczenie ziarnistości	ZA
kształt tulei	walcowy

## Akcesoria

Trzpienie tulejek z materiału ściernego, rowkowane, chwyt o $\varnothing$ 6 mm $\varnothing$ główki x długość główki 22X20 mm	553600 22X20
---	--------------