

HOLEX®**Opaski ścierne stożkowe (A), ziarno 80 średnie, Ø zewnętrzna x długość rolek ściernych: 10X25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	553890 10X25
GTIN	4045197524614
Klasa artykułu	52E

Opis**Wykonanie:**

Rolek ścierne są wykonane z nawiniętego płótna ściernego. **Korund zwykły (A)**.
kształt stożkowy do obróbki w ciasnych miejscach.

Pasuje do :

trzępieni do rolek ściernych 553835.

Pasuje do :

Ø trzępieni x długość całkowita: 3x63

oznaczenie ziarnistości: A

maksymalna prędkość obrotowa: 26000 min⁻¹

Opis techniczny

Ø opasek ściernych	10 mm
maksymalna prędkość obrotowa	26000 min ⁻¹
długość opaski ściernej	25 mm
ziarnistość	80
ziarnistość	średni
Materiały ścierne	Korund zwykły
oznaczenie ziarnistości	A
kształt opaski ściernej	stożkowe

Akcesoria

Trzpień gumowy do opasek ściernych, chwyt \varnothing 6 mm
uchwyty- \varnothing x długość całkowita 3X63 mm

553835 3X63