



Tarcze ścierne do przecinania Basic* BARDZO WĄSKIE, Ø tarczy: 125 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	563650 125
GTIN	9003172228969
Klasa artykułu	53T

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne ściernice tnące do okazjonalnego przecinania kształtowników, rur itp.

Specyfikacja:

A60BF.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

zalecany kąt przyłożenia: 90 stopni

zoptymalizowane dla materiału: INOX

maks. prędkość obwodowa: 80 m/s

opis kształtu: prostych

Ø otworu: 22,23 mm

opis kształtu: prostych

grubość tarczy: 1 mm

Ø otworu: 22,23 mm

Opis techniczny

Ø otworu	22,23 mm
----------	----------

opis kształtu	prostych
maksymalna prędkość obrotowa	12200 min ⁻¹
grubość tarczy	1 mm
specyfikacja	A60BF
Ø tarczy	125 mm
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
zalecany kąt przyłożenia	90 stopni
zoptimalizowane dla materiału	INOX
maks. prędkość obwodowa	80 m/s