

**HOLEX****Pilniki obrotowe Z3 – średnie, z łamaczem wiórów, HSS, Typ: D0807****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	540800 D0807
GTIN	4045197156112
Klasa artykułu	52D

**Opis****Wykonanie:**

Ø chwytu 6 mm.

frezy rotacyjne ze stali szybko tnącej HSS do pracy w krytycznych warunkach drgań. **Kształt sferyczny** (KUD).**Zastosowanie:**

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 6 mm

oznaczenie uzębienia: Z3

opis kształtu: zatrzask. kul.

Ø główki: 8 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 7 mm

długość całkowita: 60 mm

Ø chwytu: 6 mm

**Opis techniczny**

Kształt	D0807
długość główki L <sub>1</sub>	7 mm
Ø główki	8 mm
opis kształtu	zatrzask. kul.
długość całkowita	60 mm
Ø chwytu	6 mm

oznaczenie uzębienia	Z3
rodzaj uzębienia	z łamaczem wiórów
Stopień wielkości uzębienia	średnia
Materiał ostrza &nbsp;	HSS