



Tarcze ściernie do przycinania Basic* BARDZO WĄSKIE, Ø tarczy: 178 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	563650 178
GTIN	9003172409870
Klasa artykułu	53T

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne ściernice tnące do okazjonalnego przycinania kształtowników, rur itp.

Specyfikacja:

A46BF.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

zalecany kąt przyłożenia: 90 stopni

zoptymalizowane dla materiału: INOX

maks. prędkość obwodowa: 80 m/s

opis kształtu: prostych

Ø otworu: 22,23 mm

opis kształtu: prostych

grubość tarczy: 1,6 mm

Ø otworu: 22,23 mm

Opis techniczny

opis kształtu	prostych
---------------	----------

grubość tarczy	1,6 mm
maksymalna prędkość obrotowa	8500 min ⁻¹
Ø otworu	22,23 mm
specyfikacja	A46BF
Ø tarczy	178 mm
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
zalecany kąt przyłożenia	90 stopni
zoptymalizowane dla materiału	INOX
maks. prędkość obwodowa	80 m/s

Akcesoria

Kołnierz mocujący do tarcz ściernych do przecinania Ø kołnierza 76 mm

563990 76