

**Tarcze ścierne do przecinania Basic* BARDZO WĄSKIE, Ø tarczy: 230 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	563650 230
GTIN	9009012018424
Klasa artykułu	53T

Opis**Wykonanie:**

Uniwersalne ściernice tnące do okazjonalnego przecinania kształtowników, rur itp.

Specyfikacja:**A46BF.**

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

zalecany kąt przyłożenia: 90 stopni

zoptymalizowane dla materiału: INOX

maks. prędkość obwodowa: 80 m/s

opis kształtu: prostych

Ø otworu: 22,23 mm

opis kształtu: prostych

grubość tarczy: 1,9 mm

Ø otworu: 22,23 mm

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	6600 min ⁻¹
------------------------------	------------------------

grubość tarczy	1,9 mm
Ø otworu	22,23 mm
opis kształtu	prostych
specyfikacja	A46BF
Ø tarczy	230 mm
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
zalecany kąt przyłożenia	90 stopni
zoptymalizowane dla materiału	INOX
maks. prędkość obwodowa	80 m/s

Akcesoria

Kołnierz mocujący do tarcz ściernych do przecinania Ø kołnierza 76 mm

563990 76