

Garant**Stacja czyszczenia, Typ: M****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	986000 M
GTIN	4045197866837
Klasa artykułu	96U

Opis**Wykonanie:**

Stabilna i wytrzymała obudowa z blachy stalowej z wbudowanym pneumatycznym systemem ssania i pojemnikiem wychwytowym. Działanie ssące jest realizowane za pomocą pedału nożnego z przodu. Z rolkami i uchwytem przesuwnym z tyłu, co umożliwia łatwy transport. Do pracy potrzeba tylko przyłącza sprężonego powietrza na miejscu.

Zastosowanie:

Do łatwego czyszczenia detali oraz narzędzi za pomocą sprężonego powietrza. Kurz, pył, oleje i płyny są zasysane i gromadzone w pojemniku wychwytowym.

w dostawie::

W komplecie pistolet wydmuchowy nr 080120 rozm. ALU, wąż oraz uchwyt do pistoletu Easyfix nr 955750 rozm. 1, kaseta Easyfix z tworzywa sztucznego, nr 955790, rozm. 74.

Powłoka lakiernicza:

Antracytowa, RAL 7016

pojemność koryta: 40 l

wysokość: 1300 mm

szerokość: 1050 mm

głębokość: 450 mm

wysokości roboczej: 870 mm

przyłącze pneumatyczne: DN 7,2

Opis techniczny

wysokość	1300 mm
przyłącze pneumatyczne	DN 7,2
szerokość	1050 mm
typ	M
pojemność koryta	40 l
głębokość	450 mm
wysokości roboczej	870 mm
masa	90 kg
Rodzaj produktu	Stanowiska do czyszczenia