

**Garant**
**Noże, prawy, chwyt / wielkość płytki: 25/16 mm**


## Dane zamówienia

Numer katalogowy	251708 25/16
GTIN	4045197866998
Klasa artykułu	21T

## Opis

Noże 25/16 mm kod ISO uchwytu: MVPNR/L 2525M16  
 pasująca wymienna płytki skrawająca: VN.. 1604..  
 Szerokość funkcjonalna L<sub>4</sub>: 32 mm  
 długość główki L<sub>1</sub>: 41 mm  
 długość całkowita L: 150 mm  
 płytki podporowa: 259031 39

## Opis techniczny

wielk. płytki	16 mm
łapki zaciskowej	259038 2
długość całkowita L	150 mm
śruba do płytki podporowej	259025 3
Wielkość chwytu	25 mm
kod ISO uchwytu	MVPNR/L 2525M16
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	32 mm
płytki podporowa	259031 39
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe
śruba do łapki zaciskowej	259021 1
pasująca wymienna płytki skrawająca	VN.. 1604..
długość główki L <sub>1</sub>	41 mm

rodzaj zastosowania	prawy
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia $\kappa$	117,5 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

płytki podporowa	259310
śruba do płytki podporowej	259170
śruba do łapki zaciskowej	259180
łapka zaciskowa	259320
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
łapka zaciskowa Typ 2	259038 2
śruba do płytki podporowej Typ 3	259025 3
śruba do łapki zaciskowej Typ 1	259021 1
płytki podporowa Typ 39	259031 39