

Garant**Rozwiertak HSS N, bez powłoki, Ø DC h8: 32 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	116620 32
GTIN	4062406097370
Klasa artykułu	11C

Opis**Wykonanie:**

Gruby rdzeń. Stabilne wiertło kręte lepiej prowadzące się w otworze.

Zaleta:

Sz szczególnie nadaje się **do rozwiercania** otworów, które nie leżą w jednej osi.

wskazówka:**Proszę przestrzegać:**

koniecznie osiągnąć odpowiednią średnicę otworu wstępnego (patrz tabela).

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr **343000–343530**.

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 343

Tolerancja Ø nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 120 stopni

Liczba ostrzy Z: 3

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 137 mm

Długość rowków wiórowych L_c : 185 mm

długość całkowita L: 334 mm

Minimalna Ø otworu wstępnego D_{min} : 22 mm

stożek Morse'a MK o wielkości: 4

posuw f w stali < 750 N/mm²: 0,29 mm/obr,

Opis techniczny

długość całkowita L	334 mm
Liczba ostrzy Z	3
norma	DIN 343
Tolerancja Ø nominalnej	h8

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2	137 mm
Długość rowków wiórowych L_c	185 mm
stożek Morse'a MK o wielkości	4
posuw f w stali $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,29 mm/obr,
\varnothing nom. D_c	32 mm
Minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min}	22 mm
kąt wierzchołkowy	120 stopni
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS
typ	N
chwyt	Stożek Morse'a
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte