

**Pilniki obrotowe Z3 – średnie, z łamaczem wiórów, HSS, Typ: C0820****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	540800 C0820
GTIN	4045197156075
Klasa artykułu	52D

**Opis****Wykonanie:**

Ø chwytu 6 mm.

frezy rotacyjne ze stali szybko tnącej HSS do pracy w krytycznych warunkach drgań. **Kształt walcowy zaokrąglony (WRC).**

**Zastosowanie:**

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 6 mm

oznaczenie uzębienia: Z3

opis kształtu: walc. okr.

Ø główki: 8 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 20 mm

długość całkowita: 60 mm

Ø chwytu: 6 mm

**Opis techniczny**

Kształt	C0820
długość całkowita	60 mm
Ø główki	8 mm
opis kształtu	walc. okr.
długość główki L <sub>1</sub>	20 mm
Ø chwytu	6 mm

oznaczenie uzębienia	Z3
rodzaj uzębienia	z łamaczem wiórów
Stopień wielkości uzębienia	średnia
Materiał ostrza &nbsp;	HSS