

**Pilniki obrotowe Z3 – średnie, z łamaczem wiórów, HSS, Typ: G0618****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 540800 G0618  |
| GTIN             | 4045197156167 |
| Klasa artykułu   | 52D           |

**Opis****Wykonanie:**

Ø chwytu 6 mm.

frezy rotacyjne ze stali szybko tnącej HSS do pracy w krytycznych warunkach drgań. **Kształt łuku ostrego** (SPG).

**Zastosowanie:**

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

**Opis techniczny**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Kształt                     | G0618             |
| długość całkowita           | 58 mm             |
| opis kształtu               | łukowy ostry      |
| Ø główki                    | 6 mm              |
| Ø chwytu                    | 6 mm              |
| oznaczenie uzębienia        | Z3                |
| rodzaj uzębienia            | z łamaczem wiórów |
| Stopień wielkości uzębienia | średnia           |
| długość główki              | 18 mm             |
| Seria                       | Uzębienie Z3      |
| Materiał ostrza             | HSS               |

Rodzaj produktu

Pilniki obrotowe