

Komfortowe okulary ochronne SecureFit™ 400, cieniowanie szkieł: I/O



Dane zamówienia

Numer katalogowy	096205 I/O
GTIN	4054596052796
Klasa artykułu	04M

Opis

Wykonanie:

Wyjątkowo elastyczne okulary ochronne w sportowym designie dzięki **ciężarowi tylko 19 g** zaliczają się do najlżejszych okularów w swojej klasie. Dzięki **specjalnej technologii rozdziału nacisku kabłąka** perfekcyjnie dopasowują się do kształtu głowy i zmniejszają nacisk na ucho. Innowacyjna konstrukcja zapewnia wygodne osadzenie i zwiększa komfort noszenia. Dodatkowo komfort noszenia jest potęgowany **regulowanymi osłonami nosa** oraz miękko **wyściełanymi końcówkami kabłąka**. Dzięki wąskiej budowie okulary można łączyć z innymi ŚOI. Z **odbijającymi szklami odpowiednie do światła słonecznego, bez zbyt mocnego zaciemniania** (zmienna praca wewnątrz i na zewnątrz).

Norma:

- **Idealne dopasowanie do każdego kształtu głowy.**
- **Pewnie siedzą nawet przy intensywnych ruchach.**

Norma:

EN 166 EN 172

Opis techniczny

materiał szkieł	poliwęglan
masa	19 g
Oznaczenie szyb	5-1,7 3M 1 FT
Ochrona przed promieniowaniem UV	Standard
Seria	SecureFit™

Oznaczenie ramy	3M EN166 FT CE
Właściwość ramy	Otoczka kabłąka
Właściwość ramy	Regulowane podkładki na nos
Rodzaj produktu	Okulary ochronne

Akcesoria

Pudełko do przechowywania	096910
Etui na okulary Typ	096930
Uchwyty ściennego ściereczek do czyszczenia na mokro	096691