

## Sprawdzian graniczny szczękowy z wymiarem pośrednim i pasowaniem ISO., typ: Q



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	484223 Q
GTIN	2050001937063
Klasa artykułu	48B

### Opis

#### Wykonanie:

Sprawdzian graniczny szczękowy z wymiarem pośrednim i pasowaniem ISO np. **nr 484223 wielk. 15,8 m6**

Sprawdziany szczękowe, 2-graniczne z wysokiej jakości stali na sprawdziany, hartowane, odpuszczane, szlifowane i docierane. Strona przechodnia z **naddatkiem na ścieranie** wg DIN 7164.

do wymiarów pośrednich albo tolerancji liczbowej.

#### Zastosowanie:

Do sprawdzania wałków do pasowań luźnych, mieszanych i ciasnych.

#### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 7150-2 und DIN 7163.**

Kalibracja: M4

zakres wyboru wymiaru nominalnego: 83,001 – 92,999 mm

### Opis techniczny

zakres wyboru wymiaru nominalnego	83,001 – 92,999 mm
norma	DIN 7150-2
norma	DIN 7163
norma	DIN 7164

materiał	Stal na sprawdziany
Kalibracja	M4
Rodzaj produktu	Sprawdzian szczękowy graniczny, dwustronny

## Usługi

Kalibracja sprawdzianów szczękowych granicznych maks. wymiar nominalny 200 mm	018420 200
Znakowanie opis laserowy Typ	018940