

Garant
Wytaczaki stalowe, prawy, Ø chwytu / wielkość płytki: 25/16 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251724 25/16
GTIN	4045197867995
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 25/16 mm kod ISO uchwytu: A25R MVUNR/L 16

Kąt ustawienia κ : 93 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VN.. 1604..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 32 mm

Przesunięcie osi L_3 : 17 mm

wysokość mocowania L_2 : 24 mm

Opis techniczny

wysokość mocowania L_2	24 mm
Przesunięcie osi L_3	17 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
łapki zaciskowej	259038 4
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe
wkręt płytki podporowej	259025 3
długość całkowita L	200 mm
płytki podporowa	259031 39
śruby do zacisków	259021 4
kod ISO uchwytu	A25R MVUNR/L 16
\varnothing chwytu	25 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	32 mm

wielk. płytki	16 mm
Długość wysięgu L ₁	100 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VN.. 1604..
rodzaj zastosowania	prawy
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

płytki podporowa	259310
śruba do płytki podporowej	259170
łapki zaciskowej	259322
śruba do łapki zaciskowej	259184
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruba do łapki zaciskowej Typ 4	259021 4
śruba do płytki podporowej Typ 3	259025 3
łapka zaciskowa Typ 4	259038 4
płytki podporowa Typ 39	259031 39