

Garant**Wytaczaki stalowe, prawy, Ø chwytu / wielkość płytki: 32/16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251724 32/16
GTIN	4045197868206
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 32/16 mm kod ISO uchwytu: A32S MVUNR/L 16

Kąt ustawienia κ : 93 stopni

pasująca wymienna płytko skrawająca: VN.. 1604..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 40 mm

Przesunięcie osi L_3 : 22 mm

wysokość mocowania L_2 : 31 mm

Opis techniczny

wkręt płytki podporowej	259025 3
\varnothing chwytu	32 mm
śruby do zacisków	259021 4
Kąt ustawienia κ	93 stopni
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	40 mm
wielk. płytki	16 mm
płytko podporowa	259031 39
pasująca wymienna płytko skrawająca	VN.. 1604..
wysokość mocowania L_2	31 mm
długość całkowita L	250 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe
Przesunięcie osi L_3	22 mm

Długość wysięgu L ₁	130 mm
łapki zaciskowej	259038 4
kod ISO uchwytu	A32S MVUNR/L 16
rodzaj zastosowania	prawy
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

śruba do łapki zaciskowej	259184
łapki zaciskowej	259322
płytki podporowa	259310
śruba do płytki podporowej	259170
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruba do łapki zaciskowej Typ 4	259021 4
płytki podporowa Typ 39	259031 39
śruba do płytki podporowej Typ 3	259025 3
łapka zaciskowa Typ 4	259038 4