

Garant
Wytaczaki stalowe, lewy, Ø chwytu / wielkość płytki: 32/16 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251725 32/16
GTIN	4045197868237
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 32/16 mm kod ISO uchwytu: A32S MVUNR/L 16

Kąt ustawienia κ : 93 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: VN.. 1604..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 40 mm

Przesunięcie osi L_3 : 22 mm

wysokość mocowania L_2 : 31 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	250 mm
płytki podporowa	259031 39
Kąt ustawienia κ	93 stopni
Długość wysięgu L_1	130 mm
\varnothing chwytu	32 mm
kod ISO uchwytu	A32S MVUNR/L 16
pasująca wymienna płytka skrawająca	VN.. 1604..
Przesunięcie osi L_3	22 mm
łapki zaciskowej	259038 4
wkręt płytki podporowej	259025 3
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe,
śruby do zacisków	259021 4

wysokość mocowania L ₂	31 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego D _{min.}	40 mm
wielk. płytki	16 mm
rodzaj zastosowania	lewy
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

śruba do łapki zaciskowej	259184
płytki podporowa	259310
śruba do płytki podporowej	259170
łapki zaciskowej	259322
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
łapka zaciskowa Typ 4	259038 4
płytki podporowa Typ 39	259031 39
śruba do łapki zaciskowej Typ 4	259021 4
śruba do płytki podporowej Typ 3	259025 3