

Garant**Wytaczaki stalowe, lewy, Ø chwytu / wielkość płytki: 32/16 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251729 32/16
GTIN	4045197868275
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 32/16 mm kod ISO uchwytu: A32S MVZNR/L 16

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytko skrawająca: VN.. 1604..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 48 mm

Przesunięcie osi L_3 : 30 mm

wysokość mocowania L_2 : 31 mm

Opis techniczny

Przesunięcie osi L_3	30 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe,
odcinek swobodny	130 mm
wysokość mocowania L_2	31 mm
płytko podporowa	259031 39
wkręt płytki podporowej	259025 3
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	48 mm
kod ISO uchwytu	A32S MVZNR/L 16
pasująca wymienna płytko skrawająca	VN.. 1604..
wielk. płytki	16 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
długość całkowita L	250 mm

łapki zaciskowej	259038 2
Ø chwytu	32 mm
śruby do zacisków	259021 4
głębokość użytkowa T	14 mm
rodzaj zastosowania	lewy
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

śruba do płytki podporowej	259170
łapka zaciskowa	259320
płytki podporowa	259310
śruba do łapki zaciskowej	259184
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruba do łapki zaciskowej Typ 4	259021 4
płytki podporowa Typ 39	259031 39
śruba do płytki podporowej Typ 3	259025 3
łapka zaciskowa Typ 2	259038 2