

Garant
Wytaczaki stalowe, lewy, Ø chwytu / wielkość płytki: 40/16 mm


Dane zamówienia

Numer katalogowy	251729 40/16
GTIN	4045197868282
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 40/16 mm kod ISO uchwytu: A40T MVZNR/L 16

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: VN.. 1604..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 57 mm

Przesunięcie osi L_3 : 35 mm

wysokość mocowania L_2 : 38,5 mm

Opis techniczny

Kąt ustawienia κ	95 stopni
kod ISO uchwytu	A40T MVZNR/L 16
\varnothing chwytu	40 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	57 mm
wielk. płytki	16 mm
odcinek swobodny	160 mm
wkręt płytki podporowej	259025 3
śruby do zacisków	259021 4
płytki podporowa	259031 39
długość całkowita L	300 mm
wysokość mocowania L_2	38,5 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe,

Przesunięcie osi L ₃	35 mm
łapki zaciskowej	259038 2
pasująca wymienna płytko skrawająca	VN.. 1604..
głębokość użytkowa T	15 mm
rodzaj zastosowania	lewy
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

śruba do płytki podporowej	259170
łapka zaciskowa	259320
płytko podporowa	259310
śruba do łapki zaciskowej	259184
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
płytko podporowa Typ 39	259031 39
śruba do płytki podporowej Typ 3	259025 3
łapka zaciskowa Typ 2	259038 2
śruba do łapki zaciskowej Typ 4	259021 4