


HOLEX®**Tarcze ścierne (A), Ø 25,4 mm, ziarnistość: 60****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	553925 60
GTIN	4045197331014
Klasa artykułu	52E

Opis**Wykonanie:**

Optymalne mocowanie tarcz ściernych na talerzu szlifierskim za pomocą systemu szybko mocującego (gwint wewnętrzny). Łatwiejsza i szybka ręczna wymiana krążków, również po intensywnym użytkowaniu.

Korund normalny (A) do uniwersalnego zastosowania.

Centralne osadzenie krążka gwarantuje pracę bez wibracji.

Zastosowanie:

Do racjonalnego szlifowania małych powierzchni o różnym ukształtowaniu, przy produkcji narzędzi, form, modeli, maszyn, aparatów oraz w budowie zbiorników. Obniżka kosztów wielostopniowych procesów roboczych dzięki skróceniu czasów na wymianę narzędzi.

wskazówka:

Inne wymiary i ziarnistość - dostawa po uzgodnieniu.

oznaczenie ziarnistości: A

maksymalna prędkość obrotowa: 30000 min⁻¹

Opis techniczny

ziarnistość	60
Ø tarczy	25,4 mm
Materiały ścierne	Korund zwykły
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	Ø 25,4 mm

maksymalna prędkość obrotowa

30000 min⁻¹

AkcesoriaTalerze szlifierskie gumowe, Ø chwytu 6 mm półtwarde Ø
zewnątrzna mm /twardość 25M

553920 25M