

Garant
Wytaczaki stalowe, lewe, \emptyset chwytu / wielkość płytki: 32/22 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251417 32/22
GTIN	4045197868312
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki stalowe 32/22 mm kod ISO uchwytu: A32S PTFNR/L 22

Miejsce połączenia / podziału: 32 mm

Kąt ustawienia κ : 90 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: TN.. 2204..

minimalna \emptyset otworu wstępnego $D_{min.}$: 40 mm

Przesunięcie osi L_3 : 22 mm

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	TN.. 2204..
minimalna \emptyset otworu wstępnego $D_{min.}$	40 mm
\emptyset chwytu	32 mm
Miejsce połączenia / podziału	32 mm
Przesunięcie osi L_3	22 mm
wysokość mocowania L_2	31 mm
Długość wysięgu L_1	130 mm
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe,
wielk. płytki	22 mm
Dźwigienka	259015 2
zestaw kołków sprężystych	259047 2

długość całkowita L	250 mm
kod ISO uchwytu	A32S PTFNR/L 22
płytką podporowa	259031 10
śrubado dźwigni	259018 2
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Dźwigienka	259000
płytki podporowej	259213
Wkręt do dźwigienki	259110
zestawy tulejek sprężystych 10 -elem.	259400
zestawy kołków sprężystych 10 -elem.	259500
Bity PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, chwyt E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
płytką podporowa Typ 10	259031 10
Dźwigienka Typ 2	259015 2
Wkręt do dźwigienki Typ 6	259018 6
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 2	259047 2
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 2	259044 2