

**Garant**
**Wytaczaki stalowe, lewe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 40/22 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251417 40/22
GTIN	4045197868329
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki stalowe 40/22 mm kod ISO uchwytu: A40T PTFNR/L 22

Miejsce połączenia / podziału: 40 mm

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 90 stopni

pasująca wymienna płytk skrawająca: TN.. 2204..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 50 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 27 mm

**Opis techniczny**

śrubado dźwigni	259018 2
kod ISO uchwytu	A40T PTFNR/L 22
Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe,
Długość wysięgu $L_1$	160 mm
$\varnothing$ chwytu	40 mm
Dźwigienka	259015 2
Przesunięcie osi $L_3$	27 mm
długość całkowita L	300 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	50 mm
wysokość mocowania $L_2$	38,5 mm

wielk. płytki	22 mm
płytki podporowa	259031 10
Miejsce połączenia / podziału	40 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	TN.. 2204..
zestaw kołków sprężystych	259047 2
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

Wkręt do dźwigienki	259110
Dźwigienka	259000
zestawy kołków sprężystych 10 -elem.	259500
zestawy tulejek sprężystych 10 -elem.	259400
płytki podporowej	259213
Bity PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, chwyt E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Wkręt do dźwigienki Typ 6	259018 6
płytki podporowa Typ 10	259031 10
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 2	259044 2
Dźwigienka Typ 2	259015 2
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 2	259047 2