

Garant**Oprawki hydrauliczne smukłe, BT 30 A = 85, Ø mocowania D1: 6mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	303446 6
GTIN	4045197868589
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- **Bardzo smukła konstrukcja (kontur 3°).**
- **Doskonałe właściwości tłumienia drgań.**
- **Możliwość przesuwu osiowego.**
- **Chwyty przetaczane po utwardzeniu.**

Zastosowanie:

- **Zwłaszcza do obróbki narzędzi i form.**
- **Tam, gdzie wymagany jest zredukowany obrys.**
- **Do wiercenia, rozwiercania i frezowania.**
- **Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji chwytu h6.**

w dostawie::

W zestawie klucz sześciokątny z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308802, tulejki redukcyjne nr 302135–302187.

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	85 mm
Ø D ₃	18,8 mm
Ø D ₂	14 mm
Ø zewn. D	40 mm
Ø mocowania D ₁	6 mm

L ₂	46 mm
adapter	BT 30 A = 85
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty zaciskowe hydrauliczne

Akcesoria

Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 30	308785 30
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 30	308765 30
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 30	308760 30