

Sprawdziany szczękowe graniczne, a – zc, Ø wymiaru nomin.: 11 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 484222 11 |
| GTIN | 2050001062765 |
| Klasa artykułu | 48B |

Opis

Wykonanie:

Sprawdziany szczękowe, 2-graniczne z wysokiej jakości stali na sprawdziany, hartowane, odpuszczane, szlifowane i docierane. Strona przechodnia z **naddatkiem na ścieranie** wg DIN 7164.

Do **zakresów tolerancji ISO a – zc w jakościach 6 – 13.**

Zastosowanie:

Do sprawdzania wałków do pasowań luźnych, mieszanych i ciasnych.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2231 und DIN 7163.**

wskazówka:

Należy określić wymagane dopasowanie. Przy zamawianiu należy podać **pole tolerancji (A-ZC)** i klasę dokładności (6-13), np. nr 484222 wielk. **10f9**. Sprawdzian z precyzyjnym pasowaniem (klasa dokładności 5) i bardziej precyzyjnymi tolerancjami dostępny na zapytanie.

Kalibracja: M4

Opis techniczny

| | |
|------------------|------------|
| Ø wymiaru nomin. | 11 mm |
| norma | DIN 7150-2 |
| norma | DIN 7163 |
| norma | DIN 7164 |

| | |
|------------------------|---|
| pole tolerancji | a – zc |
| jakość | 6 – 13 |
| Atrybut nazwy produktu | 6 – 13 |
| Atrybut nazwy produktu | a – zc |
| materiał | Stal na sprawdziany |
| Kalibracja | M4 |
| Rodzaj produktu | Sprawdzian szczękowy graniczny, dwustronny |

Usługi

| | |
|---|-----------|
| Kalibracja sprawdzianów szczękowych granicznych maks. wymiar nominalny 50 mm | 018420 50 |
| Znakowanie opis laserowy Typ | 018940 |