

Sprawdzian graniczny szczękowy z wymiarem pośrednim i pasowaniem ISO., typ: N



Dane zamówienia

Numer katalogowy	484223 N
GTIN	2050001937032
Klasa artykułu	48B

Opis

Wykonanie:

Sprawdzian graniczny szczękowy z wymiarem pośrednim i pasowaniem ISO np. **nr 484223 wielk. 15,8 m6**

Sprawdziany szczękowe, 2-graniczne z wysokiej jakości stali na sprawdziany, hartowane, odpuszczane, szlifowane i docierane. Strona przechodnia z **naddatkiem na ścieranie** wg DIN 7164.

do wymiarów pośrednich albo tolerancji liczbowej.

Zastosowanie:

Do sprawdzania wałków do pasowań luźnych, mieszanych i ciasnych.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 7150-2 und DIN 7163.**

Kalibracja: M4

zakres wyboru wymiaru nominalnego: 63,001 – 71,999 mm

Opis techniczny

zakres wyboru wymiaru nominalnego	63,001 – 71,999 mm
norma	DIN 7150-2
norma	DIN 7163
norma	DIN 7164

materiał	Stal na sprawdziany
Kalibracja	M4
Rodzaj produktu	Sprawdzian szczękowy graniczny, dwustronny

Usługi

Kalibracja sprawdzianów szczękowych granicznych maks. wymiar nominalny 200 mm	018420 200
Znakowanie opis laserowy Typ	018940