

Sprawdzian graniczny szczękowy z wymiarem pośrednim i pasowaniem ISO., typ: D



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 484223 D |
| GTIN | 2050001936936 |
| Klasa artykułu | 48B |

Opis

Wykonanie:

Sprawdzian graniczny szczękowy z wymiarem pośrednim i pasowaniem ISO np. **nr 484223 wielk. 15,8 m6**

Sprawdziany szczękowe, 2-graniczne z wysokiej jakości stali na sprawdziany, hartowane, odpuszczane, szlifowane i docierane. Strona przechodnia z **naddatkiem na ścieranie** wg DIN 7164.

do wymiarów pośrednich albo tolerancji liczbowej.

Zastosowanie:

Do sprawdzania wałków do pasowań luźnych, mieszanych i ciasnych.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 7150-2 und DIN 7163.**

Kalibracja: M4

zakres wyboru wymiaru nominalnego: 11,001 – 14,999 mm

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| zakres wyboru wymiaru nominalnego | 11,001 – 14,999 mm |
| norma | DIN 7150-2 |
| norma | DIN 7163 |
| norma | DIN 7164 |

| | |
|-----------------|---|
| materiał | Stal na sprawdziany |
| Kalibracja | M4 |
| Rodzaj produktu | Sprawdzian szczękowy graniczny, dwustronny |

Usługi

| | |
|---|-----------|
| Kalibracja sprawdzianów szczękowych granicznych maks. wymiar nominalny 50 mm | 018420 50 |
| Znakowanie opis laserowy Typ | 018940 |