

**Garant****Oprawki termokurczliwe, PSC 80 krótkie, Ø mocowania D1: 6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308575 6
GTIN	4045197870544
Klasa artykułu	31C

**Opis****Wykonanie:**

- z otworem Balluffchip
- wszystkie chwytów przetoczone po utwardzeniu zapewniają spokojniejszą pracę
- powierzchnie funkcyjne konturu zewnętrznego PSC obrobione.

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z chwytym walcowym o tolerancji h6.

**Wyp. dodatkowe:**

Rura chłodziwa i klucz nasadowy nr 309885; 309893.

Przedłużki do uchwytów termoskurczowych nr 302410-302417. Przyrządy zaciskowe nr 354210-354450.

Strategia skrawania: HPC

wymiar A długości wysięgu: 80 mm

Ø zewn. D: 27 mm

Ø D<sub>2</sub>: 21 mm

**Opis techniczny**

Ø mocowania D <sub>1</sub>	6 mm
Ø zewn. D	27 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
wymiar A długości wysięgu	80 mm

adapter	PSC 80 krótkie
Norma na uchwyt	ISO 26623-2
chłodzenie wewnętrzne	tak
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe

## Akcesoria

Zespoły chłodzenia Typ CU1	354215 CU1
Szafka dolna	354290
Krażki wymienne do cewki SU1 dla Ø mocowania 6-12 mm	354240 6-12
Adapter chłodzący długi 4,5° dla Ø mocowania 6-9 mm	354236 6-9
Przyrząd termoskurczowy Typ SU1	354210 SU1
Adapter chłodzący krótki 4,5° dla Ø mocowania 6-9 mm	354235 6-9