

Garant

**Oprawki do głowic frezarskich, z kanalikami doprowadzającymi chłodziwo,
PSC 80 krótkie, \varnothing trzpienia d1: 22 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308551 22
GTIN	4045197870698
Klasa artykułu	31C

Opis**Wykonanie:**

- z otworem Balluffchip
- wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu zapewniają spokojniejszą pracę
- powierzchnie funkcyjne konturu zewnętrznego PSC obrobione.

Zastosowanie:

Do mocowania frezów walcowo-czołowych i głowic frezowych z rowkiem poprzecznym.

w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Rura chłodziwa i klucz nasadowy nr 309885; 309893.

Klucz specjalny nr 309840; śruba dociągająca frez nr 309860.

Strategia skrawania: HPC

wymiar A długości wysięgu: 50 mm

\varnothing zewn. D: 48 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 22

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 22

Opis techniczny

\varnothing trzpienia d ₁	22 mm
Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	22

wymiar A długości wysięgu	50 mm
Ø zewn. D	48 mm
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	22
adapter	PSC 80 krótkie
Norma na uchwyt	ISO 26623-2
Otwór kanalika chłodzącego	zamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich

Akcesoria

Klucze specjalne do Ø trzpienia 22 mm	309840 22
---------------------------------------	-----------