

Garant

**Oprawki do głowic frezarskich, z kanałkami doprowadzającymi chłodziwo,
PSC 80 krótkie, \varnothing trzpienia d1: 27 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308551 27
GTIN	4045197870704
Klasa artykułu	31C

Opis**Wykonanie:**

- z otworem Balluffchip
- wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu zapewniają spokojniejszą pracę
- powierzchnie funkcyjne konturu zewnętrznego PSC obrobione.

Zastosowanie:

Do mocowania frezów walcowo-czołowych i głowic frezowych z rowkiem poprzecznym.

w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Rura chłodziwa i klucz nasadowy nr 309885; 309893.

Klucz specjalny nr 309840; śruba dociągająca frez nr 309860.

Strategia skrawania: HPC

wymiar A długości wysięgu: 50 mm

\varnothing zewn. D: 60 mm

Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860: 27

odpowiedni klucz specjalny nr 309840: 27

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	50 mm
Śruba dociągająca frez zamienna nr 309860	27

odpowiedni klucz specjalny nr 309840	27
Ø zewn. D	60 mm
Ø trzpienia d ₁	27 mm
adapter	PSC 80 krótkie
Norma na uchwyt	ISO 26623-2
Otwór kanałika chłodzącego	zamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 6 µm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Uchwyty do głowic frezarskich

Akcesoria

Klucze specjalne do Ø trzpienia 27 mm	309840 27
---------------------------------------	-----------