

Garant**Pilniki obrotowe Z5 – drobne, HM, Typ: N0607****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	546800 N0607
GTIN	4045197156709
Klasa artykułu	51D

Opis**Wykonanie:**

Frezy trzpieniowe **GARANT** produkowane są z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych o dużej ciągliwości i bardzo dużej stabilności ostrzy, wyłącznie na najnowocześniejszych obrabiarkach CNC. Chwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy chwytu. W innym przypadku frezy wykonane całkowicie z HM. Pilniki obrotowe, miniaturowe HM z chwytem 3 mm.

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 3 mm

opis kształtu: kątownik

Ø główki: 6 mm

długość główki L₁: 7 mm

długość całkowita: 37 mm

Ø chwytu: 3 mm

Opis techniczny

Kształt	N0607
długość całkowita	37 mm
Ø główki	6 mm
długość główki L ₁	7 mm
opis kształtu	kątownik
Stopień wielkości uzębienia	drobny
oznaczenie uzębienia	Z5
Ø chwytu	3 mm
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe