

Garant**Pilniki obrotowe Z7 – średnie, z uzębieniem naprzemianskośnym, HM, Typ: A0613****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	546900 A0613
GTIN	4045197521811
Klasa artykułu	51D

Opis**Wykonanie:**

Frezy trzpieniowe **GARANT** produkowane są z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych o dużej ciągliwości i bardzo dużej stabilności ostrzy, wyłącznie na najnowocześniejszych obrabiarkach CNC. Chwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy chwytu. W innym przypadku frezy wykonane całkowicie z HM.

Pilniki obrotowe, miniaturowe HM z chwytem 3 mm. **Kształt - walcowy (ZYAS), z uzębieniem czołowym.**

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 3 mm

opis kształtu: walec

Ø główki: 6 mm

długość główki L₁: 13 mm

długość całkowita: 43 mm

Ø chwytu: 3 mm

Opis techniczny

Ø główki	6 mm
długość całkowita	43 mm
Kształt	A0613
Stopień wielkości uzębienia	średnia

długość główki L ₁	13 mm
oznaczenie uzębienia	Z7
opis kształtu	walec
rodzaj uzębienia	Uzębienie naprzemienskośne
Ø chwytu	3 mm
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe