

Garant**Pilniki obrotowe Z7 – średnie, z uzębieniem naprzemianskośnym, HM, Typ: E0307****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	546900 E0307
GTIN	4045197156808
Klasa artykułu	51D

Opis**Wykonanie:**

Frezy trzpieniowe **GARANT** produkowane są z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych o dużej ciągliwości i bardzo dużej stabilności ostrzy, wyłącznie na najnowocześniejszych obrabiarkach CNC. Chwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy chwytu. W innym przypadku frezy wykonane całkowicie z HM. Pilniki obrotowe, miniaturowe HM z chwytem 3 mm. **Kształt łezki** (TRE).

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Ø chwytu: 3 mm

opis kształtu: łezka

Ø główki: 3 mm

długość główki L₁: 7 mm

długość całkowita: 40 mm

Ø chwytu: 3 mm

Opis techniczny

długość główki L ₁	7 mm
Kształt	E0307
rodzaj uzębienia	Uzębienie naprzemianskośne
oznaczenie uzębienia	Z7
Ø główki	3 mm

Stopień wielkości uzębienia	średnia
opis kształtu	Łezka
długość całkowita	40 mm
Ø chwytu	3 mm
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe