



Pilniki obrotowe z uzębieniem INOX – zgrubne, HM, Typ: D0605



Dane zamówienia

Numer katalogowy	547200 D0605
GTIN	4007220900536
Klasa artykułu	55F

Opis

Wykonanie:

Nowatorska geometria uzębienia umożliwia **bardzo dużą wydajność skrawania**, przy jednoczesnej **spokojnej pracy i dobrym prowadzeniu**. Bardzo dobre wytwarzanie wiórów i jakość powierzchni, niewielkie nagrzewanie obrabianego materiału (nie powstaje zabarwienie).
 Ø chwytu 6 mm.

Zastosowanie:

Zoptymalizowane pod kątem obróbki **stali austenitycznych, nierdzewnych i kwasoodpornych**, miękkich stopów tytanu i metali nieżelaznych.

Ø chwytu: 6 mm

opis kształtu: zatrask. kul.

Ø główki: 6 mm

długość główki L₁: 5 mm

długość całkowita: 45 mm

Ø chwytu: 6 mm

Opis techniczny

Kształt	D0605
opis kształtu	zatrask. kul.
Ø główki	6 mm
długość główki L ₁	5 mm
długość całkowita	45 mm
Stopień wielkości uzębienia	zgrubny
oznaczenie uzębienia	INOX

Ø chwytu	6 mm
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Pilniki obrotowe